

EPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania, 6mm ² , 300mm ² , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Nr zam.	2453810000
Typ	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Ilość	1 Szt.

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	70 mm	Głębokość (cale)	2,756 inch
Wysokość	355 mm	Wysokość (cale)	13,976 inch
Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3,937 inch
Masa netto	3 300 g		

Dane techniczne

Czas ładowania	0,5 h		
Opis artykułu	Narzędzie zaciskowe 6 - 300 mm ²		
Siła nacisku	znamionowy	60 kN	
napięcie robocze	18 V		

Opis styku

obszar zacisku, maks.	300 mm ²	obszar zacisku, min.	6 mm ²
-----------------------	---------------------	----------------------	-------------------

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	300 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	6 mm ²
Suw	16 mm	napęd	Elektrohydrauliczny
rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

... do zaprasowywanych końcówek kablowych

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 95	Wykonanie
Nr zam.	2505350000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519730	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 16	Wykonanie
Nr zam.	2505300000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519709	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Wykonanie
Nr zam.	2505280000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519662	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 25	Wykonanie
Nr zam.	2505310000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519693	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 35	Wykonanie
Nr zam.	2505320000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519679	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 10	Wykonanie
Nr zam.	2505290000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519723	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 50	Wykonanie
Nr zam.	2505330000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519686	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 70	Wykonanie
Nr zam.	2505340000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519716	
Ilość	1 Szt.	

Data sporządzenia 23 maja 2024 18:14:07 CEST

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 120	Wykonanie
Nr zam.	2505360000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118519747	
Ilość	1 Szt.	

... do końcówek kablowych

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Wykonanie
Nr zam.	2505250000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519617	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Wykonanie
Nr zam.	2505170000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519549	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Wykonanie
Nr zam.	2505220000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519563	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Wykonanie
Nr zam.	2505180000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519570	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Wykonanie
Nr zam.	2505190000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519587	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Wykonanie
Nr zam.	2505150000	Akcesoria, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519532	
Ilość	1 Szt.	

EPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Wykonanie
Nr zam.	2505260000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519648	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Wykonanie
Nr zam.	2505230000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519624	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Wykonanie
Nr zam.	2505270000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519655	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Wykonanie
Nr zam.	2505240000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519631	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Wykonanie
Nr zam.	2505200000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519600	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Wykonanie
Nr zam.	2505160000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519556	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Wykonanie
Nr zam.	2505210000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
GTIN (EAN)	4050118519594	
Ilość	1 Szt.	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria:

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ AKKU APG/EPG 5AH

Nr zam. [2860070000](#)

GTIN (EAN) 4064675574750

Ilość 1 Szt.

Typ AKKU APG/EPG 2AH

Nr zam. [2858730000](#)

GTIN (EAN) 4064675566137

Ilość 1 Szt.

Typ LADEGERAET EPG

Nr zam. [1509370000](#)

GTIN (EAN) 4050118318630

Ilość 1 Szt.

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

... do tulejek kablowych

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 50	Wykonanie
Nr zam.	2577830000	Wkład narzędzia do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118590708	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 70	Wykonanie
Nr zam.	2577850000	Wkład narzędzia do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118590692	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 120	Wykonanie
Nr zam.	2577880000	Wkład narzędzia do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118590678	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 25	Wykonanie
Nr zam.	2577810000	Wkład narzędzia do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118590722	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 95	Wykonanie
Nr zam.	2577870000	Wkład narzędzia do zaciskania
GTIN (EAN)	4050118590685	
Ilość	1 Szt.	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

... do końcówek kablowych rurowych

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50	Wykonanie
Nr zam.	2469580000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483864	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 185	Wykonanie
Nr zam.	2469630000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118484038	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25	Wykonanie
Nr zam.	2469560000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483840	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 35	Wykonanie
Nr zam.	2469570000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483826	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 150	Wykonanie
Nr zam.	2469620000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483871	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 70	Wykonanie
Nr zam.	2469590000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483857	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 6	Wykonanie
Nr zam.	2469380000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118532937	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 10	Wykonanie
Nr zam.	2469540000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483819	
Ilość	1 Szt.	

Data sporządzenia 23 maja 2024 18:14:07 CEST

EPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 300	Wykonanie
Nr zam.	2469650000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118484045	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 16	Wykonanie
Nr zam.	2469550000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483833	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 240	Wykonanie
Nr zam.	2469640000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118484052	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 95	Wykonanie
Nr zam.	2469600000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118483895	
Ilość	1 Szt.	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120	Wykonanie
Nr zam.	2469610000	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118484007	
Ilość	1 Szt.	