

**THM MT30X 101/74 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

- Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe.
- Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wyśrodkowanie druku na każdej etykiecie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Wykonanie             | THM, Oznaczniki urządzeń, 74 x 101 mm, biały          |
| Nr zam.               | <a href="#">2455620000</a>                            |
| Typ                   | THM MT30X 101/74 WS                                   |
| GTIN (EAN)            | 4050118470697   |
| Ilość                 | 500 Szt.  |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## THM MT30X 101/74 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość  | 0,08 mm | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Wysokość   | 74 mm   | Wysokość (cale)  | 2,913 inch |
| Szerokość  | 101 mm  | Szerokość (cale) | 3,976 inch |
| Masa netto | 1,224 g |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Aprobata zgodnie z UL 969          | Tak   |
| Barwny                             | biały                                       |
| Halogenki                          | Nie   |
| Ilość na rolkę                     | 500   |
| Klasa palności wg UL 94            | V-0   |
| Klej                               | Klej akrylanowy                             |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Szpula z etykietami = Oznaczniki urządzeń |
| Liczba oznaczników w opakowaniu    | forma dostawy Szpula z etykietami           |
| Metoda nadruku                     | Transfer ciepła                             |
| Szerokość                          | 101 mm                                      |
| Wykonanie                          | samoprzylepny, bezhalogenowy                |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...150 °C                                |
| tworzywo                           | poliester                                   |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C                                      |
| zakres temperatur roboczych, min.  | -40 °C                                      |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|          |  |
|----------|--|
| Katalogi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

**THM MT30X 101/74 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



**THM MT30X 101/74 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW       | Wykonanie      |
| Nr zam.    | <a href="#">2005070000</a> | Taśma kolorowa |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |                |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                |