

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	FrontCom, Set
Nr zam.	<a href="#">2460640000</a>
Typ	IE-FC-SET-IPDED003-KY-M
GTIN (EAN)	4050118478150
Ilość	1 Szt.
produkt referencyjny	<a href="#">1450520000</a> <a href="#">1450630000</a> <a href="#">1450730000</a> <a href="#">1019570000</a>

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	134 mm	Głębokość (cale)	5,276 inch
Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1,575 inch
Szerokość	67 mm	Szerokość (cale)	2,638 inch
Masa netto	640 g		

**Dane ogólne**

Materiał ramy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Materiał wieka	odlew ciśnieniowy cynkowy, powlekane proszkowo
Rodzaj produktu	Set	Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym

**Dane techniczne**

Napięcie znamionowe gniazda	250 V	Prąd znamionowy gniazda	16 A
Płytki wkładki	1x dane, 1x zasilanie, Nieekranowane	Ramka	Pokrywa metalowa, Zamknięty na klucz
Wkładki danych	USB 2.0 A/A	Wkładki zasilania	Gniazdo DE

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

