

**ES EPG/HPG 60 WM 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych,  
złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi  
wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
Nr zam.	<a href="#">2469570000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 35
GTIN (EAN)	4050118483826
Ilość	1 Szt.

## ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0,866 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1,654 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1,654 inch
Masa netto	142 g		

## Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa seria Euro	Średnica przewodu, maks. AWG	2
--------------	-----------------------------	------------------------------	---

## Wkładki zaciskowe

Przekrój zacisku miedzianego	35	Szerokość zacisku w mm	5
Szerokość zagniecenia	5 mm		

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	35 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM	

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

35 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPLN/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1492920000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302752	
Ilość	100 Szt.	

35 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M16/-35 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494690000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M12/-35 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495940000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M6/-35 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495910000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M8/-35 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495920000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
Ilość	100 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M10/-35 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495930000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
Ilość	100 Szt.	

Typ	KWN-M14/-35 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494640000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
Ilość	100 Szt.	

## Narzędzia

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złączy oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- 

**Dodatkowe cechy serii APG:**

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HPG 60	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

35 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQN-M8/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494180000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KQN-M12/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1493130000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KQN-M20/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1493520000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KQN-M16/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1493140000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KQN-M6/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494170000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KQN-M10/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494190000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
Ilość	50 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

35 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KP-M8/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498030000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M12/35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498050000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M6/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498020000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M10/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498040000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M16/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498060000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
Ilość	100 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

35 mm<sup>2</sup>

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTN/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494740000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304428	
Ilość	50 Szt.	

35 mm<sup>2</sup>

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTN/35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1493060000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302943	
Ilość	100 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

35 mm<sup>2</sup>

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPN/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498650000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308143	
Ilość	100 Szt.	

35 mm<sup>2</sup>

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSN/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1492810000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302639	
Ilość	50 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

35 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M6/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496540000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M8/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496550000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M12/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496580000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M10/-35	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496570000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
Ilość	100 Szt.	

35 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWPN-M12/-35 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497580000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
Ilość	100 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWPN-M10/-35 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497570000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWPN-M8/-35 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497550000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWPN-M6/-35 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497540000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
Ilość	100 Szt.	

35 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M6/-35 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496220000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KWN-M10/-35 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496240000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KWN-M8/-35 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496230000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KWN-M12/-35 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496250000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
Ilość	50 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

35 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M6/-35 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494790000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M8/-35 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494810000</a>	końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
Ilość	25 Szt.	

## Narzędzia


**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2453810000</a>	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 Szt.	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne