

## ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych,  
złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi  
wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
Nr zam.	<a href="#">2469630000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 185
GTIN (EAN)	4050118484038
Ilość	1 Szt.

## ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0,866 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1,654 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1,654 inch
Masa netto	131 g		

## Opis styku

rodzaj styku	Końcówka kablowa seria Euro	Średnica przewodu, maks. AWG	6/0
--------------	-----------------------------	------------------------------	-----

## Wkładki zaciskowe

Przekrój zacisku miedzianego	185	Szerokość zacisku w mm	5
Szerokość zagniecenia	5 mm		

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	185 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM	

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

185 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M10/-185 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494980000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304497	
Ilość	10 Szt.	
Typ	KRN-M12/-185 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494990000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304169	
Ilość	10 Szt.	
Typ	KRN-M16/-185 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495000000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304367	
Ilość	10 Szt.	

185 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPN/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498720000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308051	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

185 mm<sup>2</sup>**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M10/-185 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495340000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304589	
Ilość	20 Szt.	
Typ	KWN-M16/-185 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495370000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305074	
Ilość	20 Szt.	
Typ	KWN-M20/-185 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495380000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305135	
Ilość	20 Szt.	
Typ	KWN-M12/-185 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495350000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305012	
Ilość	20 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Akcesoria

## Narzędzia



#### Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2453810000</a>	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 Szt.	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

185 mm<sup>2</sup>

#### Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M20/-185 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494580000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304336	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M12/-185 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494550000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304213	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M10/-185 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494540000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304176	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M16/-185 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494570000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304329	
Ilość	25 Szt.	

185 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KP-M12/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498360000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307726	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KP-M20/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498380000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307757	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KP-M16/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498370000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307733	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KP-M14/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498590000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307887	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KP-M10/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498350000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307665	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KP-M8/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498540000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307894	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

185 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M20/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495470000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305005	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M8/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497290000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306897	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M16/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495450000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305036	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M12/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495440000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304947	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M14/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497250000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306880	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M10/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495430000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304985	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

185 mm<sup>2</sup>**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	KWPN-M20/-185 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496720000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306187	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M12/-185 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496700000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306323	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M8/-185 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496800000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306316	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M16/-185 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496710000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306262	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M10/-185 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496690000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306170	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

185 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTN/-185	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497390000</a>	końcówka kablowa, 185 mm <sup>2</sup> , 185 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306798	
Ilość	25 Szt.	

## Narzędzia


**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, łącz złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- 

**Dodatkowe cechy serii APG:**

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HPG 60	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 Szt.	