

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel USB, USB A Mini, Interfejs serwisowy, USB A Mini, 0.3 m
Nr zam.	2488200000
Typ	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Ilość	1 Szt.

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	0,3 m	Długość (cale)	11,811 inch
Masa netto	31 g		

Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszcza	czarny
----------------	--------

Dane ogólne techniczne

Podstawowy materiał obudowy	PA	Stopień ochrony	IP64
-----------------------------	----	-----------------	------

Budowa kabla

kolor płaszcza	czarny
----------------	--------

Wtyczka

Wtyk po lewej	USB A Mini, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane	Wtyk po prawej	USB A Mini, IP20, female contact, straight, Service interface, Plastic, shielded
---------------	---	----------------	--

wtyki lewe

Wtyk po lewej	USB A Mini, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
---------------	---

wtyki prawe

Wtyk po prawej	USB A Mini, IP20, female contact, straight, Service interface, Plastic, shielded
----------------	--

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogi	Catalogues in PDF-format

Data sporządzenia 23 maja 2024 05:51:32 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone