

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych,  
złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi  
wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Akcesoria, Zacisk sześciokątny
Nr zam.	<a href="#">2505150000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118519532
Ilość	1 Szt.

**ES EPG/HPG 60 HEX 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0,866 inch
Wysokość	42 mm	Wysokość (cale)	1,654 inch
Szerokość	42 mm	Szerokość (cale)	1,654 inch
Masa netto	150 g		

**Opis styku**

rodzaj styku	Końcówka kablowa DIN 46235, Końcówka kablowa DIN 46267 Część 1	Średnica przewodu, maks. AWG	10
--------------	--	------------------------------	----

**Wkładki zaciskowe**

Przekrój zacisku miedzianego	6	Szerokość zacisku w mm	7
Szerokość zagniecenia	7 mm	Wskaźnik	5

**dane narzędzia do zagniatania**

Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	6 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zacisk sześciokątny	

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

6 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M8/-6 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496140000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M6/-6 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496130000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M5/-6 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496120000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M4/-6 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497220000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M10/-6 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496150000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M12/-6 90	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1496170000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Ilość	100 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

6 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KP-M5/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497840000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M8/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497860000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M6/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497850000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Ilość	100 Szt.	

6 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTN/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1494720000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304190	
Ilość	100 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

6 mm<sup>2</sup>

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPN/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1498610000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307931	
Ilość	100 Szt.	

## Narzędzia



**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- 

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN)	4050118468427	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
Ilość	1 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

6 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497190000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M12/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497210000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M6/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497180000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M10/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497200000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M5/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497170000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M4/-6	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1497150000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Ilość	100 Szt.	

## ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2453810000</a>	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania,
GTIN (EAN)	4050118468434	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z
Ilość	1 Szt.	karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne