

**ES EPG 60/HPG DIN 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych,  
złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi  
wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |  |
|------------|--|
| Wykonanie  | Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk z karbem |
| Nr zam.    | <a href="#">2505330000</a>                     |
| Typ        | ES EPG 60/HPG DIN 50                           |
| GTIN (EAN) | 4050118519686                                  |
| Ilość      | 1 Szt.   |

## ES EPG 60/HPG DIN 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |       |                  |            |
|------------|-------|------------------|------------|
| Głębokość  | 22 mm | Głębokość (cale) | 0,866 inch |
| Wysokość   | 42 mm | Wysokość (cale)  | 1,654 inch |
| Szerokość  | 42 mm | Szerokość (cale) | 1,654 inch |
| Masa netto | 21 g  |                  |            |

## Opis styku

|              |  |                              |   |
|--------------|--|------------------------------|---|
| rodzaj styku | Końcówka kablowa DIN 46234, Końcówka kablowa DIN 46341 Część 1, Końcówka kablowa DIN 46230 | Średnica przewodu, maks. AWG | 1 |
|--------------|--|------------------------------|---|

## Wkładki zaciskowe

|                              |       |                        |    |
|------------------------------|-------|------------------------|----|
| Przekrój zacisku miedzianego | 50    | Szerokość zacisku w mm | 12 |
| Szerokość zagniecenia        | 12 mm |                        |    |

## dane narzędzia do zagniatania

|                            |                 |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Przekrój końcówki kablowej | znamionowy      | 50 mm <sup>2</sup> |
| rodzaj / profil zacisku    | Zacisk z karbem |                    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Pobieranie

|          |  |
|----------|--|
| Katalogi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|