

## H0,34/12S TK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller

### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy
Nr zam.	<a href="#">2525190000</a>
Typ	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
Ilość	500 Szt.

**H0,34/12S TK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	125 mm	Wysokość (cale)	4,921 inch
Masa netto	0,048 g		

**Dane techniczne**

Wykonanie	standard
-----------	----------

**Tulejki kablowe**

Długość odizolowania	10 mm	L1 in mm	12 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0,34 mm <sup>2</sup>	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 22		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--