

**HDC XX6A03 FMSRJ45-0300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	
Nr zam.	<a href="#">2546830300</a>
Typ	HDC XX6A03 FMSRJ45-0300
GTIN (EAN)	4050118556681
Ilość	1 Szt.

## HDC XX6A03 FMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto 0,001 g

## Temperatury

Temperatura graniczna -30 °C ... 90 °C

## Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	3 m
Ekranowane	Tak
Halogenki	bezhalogenowy
Kodowanie kolorami	biały / niebieski, biały / pomarańczowy, biały / zielony, biały / brązowy
Materiał płaszcz	PUR
izolacja	Poliolefiny
kolor płaszcz	zielony (RAL 6018)
Średnica zewnętrzna	Średnica 8,9 mm
Średnica zewnętrzna	8,9 mm

## Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Długość kabla	3 m
Kategoria	Cat. 6A	Liczba biegunów	8
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Prąd znamionowy	0,5 A
Stopień zanieczyszczenia	2	Szybkość przesyłania danych	10 Gb/s
Wersja przeciwna	Męskie	Wersja strony modułu	Żeńskie
Wytrzymałość izolacji	≥ 1000 MΩ	kodowanie	Kodowanie X
napięcie znamionowe	50 V		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)