

CD-SE 40/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Separator do kanałów kablowych, 40 mm x |
| Nr zam. | 2553950000 |
| Typ | CD-SE 40/2 |
| GTIN (EAN) | 4050118564082 |
| Ilość | 30 Szt. |

CD-SE 40/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|----------|-----------------|------------|
| Wysokość | 40 mm | Wysokość (cale) | 1,575 inch |
| Długość | 1 000 mm | Długość (cale) | 39,37 inch |
| Masa netto | 210 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|------------|
| Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C |
|-------------------------------|------------|

Informacje ogólne

| | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Barwny | szary | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Odporny na wyładowania petzające | Tak | Wykonanie | Podwójne ścianki |
| Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C | tworzywo | PVC |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001015 | ETIM 7.0 | EC001015 |
| ETIM 8.0 | EC001015 | ETIM 9.0 | EC001015 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-52 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-52 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-52 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-52 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-52 | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|