

CD-SE 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Separator do kanałów kablowych, 40 mm x
Nr zam.	2553970000
Typ	CD-SE 40
GTIN (EAN)	4050118564105
Ilość	60 Szt.

CD-SE 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1,575 inch
Długość	1 000 mm	Długość (cale)	39,37 inch
Masa netto	7,167 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Informacje ogólne

Barwny	szary	Klasa palności wg UL 94	V-0
Odporny na wyładowania petzające	Tak	Wykonanie	1-ścienny
Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C	tworzywo	PVC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001015	ETIM 7.0	EC001015
ETIM 8.0	EC001015	ETIM 9.0	EC001015
ECLASS 9.1	27-40-07-52	ECLASS 10.0	27-40-07-52
ECLASS 11.0	27-40-07-52	ECLASS 12.0	27-40-07-52
ECLASS 13.0	27-40-07-52		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--