

CD-RETT 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki
kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| | |
| Wersja | Łącznik w kształcie litery „T” do kanałów kablowych |
| Nr zam. | 2554100000 |
| Typ | CD-RETT 60 |
| GTIN (EAN) | 4050118564228 |
| Ilość | 25 Szt. |

CD-RETT 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

| | |
|------------|-----|
| Masa netto | 8 g |
|------------|-----|

Temperatury

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

Informacje ogólne

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Barwny | żółty | Klasa palności wg UL 94 | HB |
| Odporny na wyładowania petzające | Tak | Szerokość kanału | 40/60/80/100/120 |
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C | Zastosowanie | Do kanałów kablowych 35 - 120 mm |
| tworzywo | Poliamid 6 (PA 6) | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001018 | ETIM 7.0 | EC001018 |
| ETIM 8.0 | EC001018 | ETIM 9.0 | EC001018 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 9.1 | 27-40-07-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-65 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-65 | ECLASS 13.0 | 27-40-07-65 |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|