

CD-RETT 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Łącznik w kształcie litery „T” do kanałów kablowych
Nr zam.	2554100000
Typ	CD-RETT 60
GTIN (EAN)	4050118564228
Ilość	25 Szt.

CD-RETT 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	8 g
------------	-----

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Informacje ogólne

Barwny	żółty	Klasa palności wg UL 94	HB
Odporny na wyładowania petzające	Tak	Szerokość kanału	40/60/80/100/120
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	Zastosowanie	Do kanałów kablowych 35 - 120 mm
tworzywo	Poliamid 6 (PA 6)		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--