

**FF-FIMT 3X 55****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Mata filtracyjna, IP55, biały
Nr zam.	<a href="#">2556730000</a>
Typ	FF-FIMT 3X 55
GTIN (EAN)	4050118567359
Ilość	5 Szt.

**FF-FIMT 3X 55****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	156 mm	Wysokość (cale)	6,142 inch
Szerokość	166 mm	Szerokość (cale)	6,535 inch
Masa netto	18,2 g		

**Temperatury**

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

**Dane ogólne**

Barwny	biały	Klasa filtra	G 4
Stopień ochrony (UL)	Type 12	Z filtrem	Tak
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C	rodzaj montażu	wciskany

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Operating instructions</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>