


**FF 67 54/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rownoważona mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Wentylator filtrujący, IP54, szary
Nr zam.	<a href="#">2556950000</a>
Typ	FF 67 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567571
Ilość	1 Szt.

## FF 67 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	157 mm	Głębokość (cale)	6,181 inch
Wysokość	320 mm	Wysokość (cale)	12,598 inch
Szerokość	320 mm	Szerokość (cale)	12,598 inch
Masa netto	3 700 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

## Dane ogólne

Barwny	szary	
Bezpiecznik	6 A	
Emisja zakłóceń	66 dB(A)	
Głębokość mocowania	150 mm	
Klasa filtra	G 3	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
MTBF	40 000 h	
Moc	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	znamionowy	140 W
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	znamionowy	197 W
Napięcie znamionowe	230 V AC ± 10%	
Pobór prądu	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Prąd	0,62 A
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Prąd	0,86 A
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	845 m³/h
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	875 m³/h
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz	845 m³/h	
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz	875 m³/h	
Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy	
Stopień ochrony (UL)	Type 12	
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	560 m³/h
	Filtr wylotowy	IP54
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	625 m³/h
	Filtr wylotowy	IP54
Szerokość otworów montażowych	291 mm	
Typ wentylatora	Wentylator dachowy	
Wielkość konstrukcyjna	6	
Wysokość mocowania	7 mm	
Wysokość otworów montażowych	291 mm	
Z filtrem	Tak	
Z osłoną	Tak	
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C	
rodzaj montażu	wciskany	
wersja EMC	Nie	

FF 67 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E252704

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## FF 67 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Wykres



### Wykres



## FF 67 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Wentylator filtrujący



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FF-FIMT 6X 54	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2567310000</a>	Mata filtracyjna, IP54, biały
GTIN (EAN)	4050118576955	
Ilość	5 Szt.	
Typ	FF-FIMT 6X 55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2557050000</a>	Mata filtracyjna, IP55, biały
GTIN (EAN)	4050118567687	
Ilość	5 Szt.	

## Filtr wylotowy



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokryw, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EF 60 54 GY	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2557210000</a>	Filtr wylotowy, IP54, szary
GTIN (EAN)	4050118567847	
Ilość	1 Szt.	
Typ	EF 60 55 BK	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2557240000</a>	Filtr wylotowy, IP55, czarny
GTIN (EAN)	4050118567878	
Ilość	1 Szt.	
Typ	EF 60 55 GY	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2557230000</a>	Filtr wylotowy, IP55, szary
GTIN (EAN)	4050118567861	
Ilość	1 Szt.	
Typ	EF 60 54 BK	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2557220000</a>	Filtr wylotowy, IP54, czarny
GTIN (EAN)	4050118567854	
Ilość	1 Szt.	