

EF 30 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokryw, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Filtr wylotowy, IP54, szary
Nr zam.	2557130000
Typ	EF 30 54 GY
GTIN (EAN)	4050118567762
Ilość	1 Szt.

EF 30 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1,575 inch
Wysokość	202 mm	Wysokość (cale)	7,953 inch
Szerokość	202 mm	Szerokość (cale)	7,953 inch
Masa netto	260 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	szary	Głębokość mocowania	34 mm
Klasa filtra	G 4	Klasa palności wg UL 94	V-0
Stopień ochrony (UL)	Type 12	Szerokość otworów montażowych	177 mm
Wysokość mocowania	6 mm	Wysokość otworów montażowych	177 mm
Z filtrem	Tak	Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
rodzaj montażu	wciskany	tworzywo	Termoplastyczny
wersja EMC	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC0025 13	ETIM 7.0	EC0025 13
ETIM 8.0	EC0025 13	ETIM 9.0	EC0025 13
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E252704

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions
Katalogi	Catalogues in PDF-format

EF 30 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Wentylator filtrujący**

Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FF-FIMT 3X 54	Wersja
Nr zam.	2556720000	Mata filtracyjna, IP54, biały
GTIN (EAN)	4050118567342	
Ilość	5 Szt.	