

EF 40 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokrywy, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Filtr wylotowy, IP55, czarny
Nr zam.	2557200000
Typ	EF 40 55 BK
GTIN (EAN)	4050118567830
Ilość	1 Szt.

EF 40 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	44 mm	Głębokość (cale)	1,732 inch
Wysokość	252 mm	Wysokość (cale)	9,921 inch
Szerokość	252 mm	Szerokość (cale)	9,921 inch
Masa netto	366 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	czarny	Głębokość mocowania	38 mm
Klasa filtra	G 4	Klasa palności wg UL 94	V-0
Stopień ochrony (UL)	Type 12	Szerokość otworów montażowych	223 mm
Wysokość mocowania	6 mm	Wysokość otworów montażowych	223 mm
Z filtrem	Tak	Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
rodzaj montażu	wciskany	tworzywo	Termoplastyczny
wersja EMC	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC0025 13	ETIM 7.0	EC0025 13
ETIM 8.0	EC0025 13	ETIM 9.0	EC0025 13
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E252704

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions
Katalogi	Catalogues in PDF-format

EF 40 55 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Wentylator filtrujący**

Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FF-FIMT 4X 55	Wersja
Nr zam.	2556800000	Mata filtracyjna, IP55, biały
GTIN (EAN)	4050118567427	
Ilość	5 Szt.	