

## EF 60 55 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokrywy, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Wykonanie  | Filtr wylotowy, IP55, szary |
| Nr zam.    | <a href="#">2557230000</a>  |
| Typ        | EF 60 55 GY                 |
| GTIN (EAN) | 4050118567861               |
| Ilość      | 1 Szt.                      |

## EF 60 55 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 46 mm  | Głębokość (cale) | 1,811 inch  |
| Wysokość   | 320 mm | Wysokość (cale)  | 12,598 inch |
| Szerokość  | 320 mm | Szerokość (cale) | 12,598 inch |
| Masa netto | 700 g  |                  |             |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                      |          |                               |                 |
|----------------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Barwny               | szary    | Głębokość mocowania           | 39 mm           |
| Klasa filtra         | G 4      | Klasa palności wg UL 94       | V-0             |
| Stopień ochrony (UL) | Type 12  | Szerokość otworów montażowych | 291 mm          |
| Wysokość mocowania   | 7 mm     | Wysokość otworów montażowych  | 291 mm          |
| Z filtrem            | Tak      | Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C     |
| rodzaj montażu       | wciskany | tworzywo                      | Termoplastyczny |
| wersja EMC           | Nie      |                               |                 |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002513    | ETIM 7.0    | EC002513    |
| ETIM 8.0    | EC002513    | ETIM 9.0    | EC002513    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 |             |             |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                        |            |
|------------------------|------------|
| ROHS                   | Zgodny     |
| UL File Number Search  | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (cURus) | E252704    |

## Pobieranie

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dane projektowe          | <a href="#">CAD data – STEP</a>                          |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Installation- and operating instructions</a> |
| Katalogi                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                 |

**EF 60 55 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Wentylator filtrujący**

Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | FF-FIMT 6X 55              | Wykonanie                     |
| Nr zam.    | <a href="#">2557050000</a> | Mata filtracyjna, IP55, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118567687              |                               |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                               |