

FF-EMC 67 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Możliwość stosowania w pobliżu pól elektromagnetycznych. Zabezpieczona powierzchnia styku bez konieczności stosowania powłoki miedziowo-berylowej jest szczególnie przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ eliminuje konieczność stosowania tworzywa sztucznego wzmocnionego elementem metalowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wentylator filtrujący, IP54, szary
Nr zam.	2557510000
Typ	FF-EMC 67 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568158
Ilość	1 Szt.
Dostępne do	2023-11-10

FF-EMC 67 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	157 mm	Głębokość (cale)	6,181 inch
Wysokość	320 mm	Wysokość (cale)	12,598 inch
Szerokość	320 mm	Szerokość (cale)	12,598 inch
Masa netto	3 930 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	szary	
Bezpiecznik	6 A	
Emisja zakłóceń	66 dB(A)	
Głębokość mocowania	150 mm	
Klasa filtra	G 3	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
MTBF	40 000 h	
Moc	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	znamionowy	140 W
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	znamionowy	197 W
Napięcie znamionowe	230 V AC ± 10%	
Pobór prądu	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Prąd	0,62 A
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Prąd	0,86 A
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	845 m³/h
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	875 m³/h
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz	845 m³/h	
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz	875 m³/h	
Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy	
Stopień ochrony (UL)	Type 12	
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	560 m³/h
	Filtr wylotowy	IP54
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	625 m³/h
	Filtr wylotowy	IP54
Szerokość otworów montażowych	292 mm	
Wielkość konstrukcyjna	6	
Wysokość mocowania	7 mm	
Wysokość otworów montażowych	292 mm	
Z filtrem	Tak	
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C	
rodzaj montażu	wciskany	
wersja EMC	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	

FF-EMC 67 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions
Katalogi	Catalogues in PDF-format

FF-EMC 67 54/230V GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rysunki

Wykres


Shielding effectiveness measurements



Wykres



Wykres



FF-EMC 67 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wentylator filtrujący



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FF-FIMT 6X 55	Wersja
Nr zam.	2557050000	Mata filtracyjna, IP55, biały
GTIN (EAN)	4050118567687	
Ilość	5 Szt.	
Typ	FF-FIMT 6X 54	Wersja
Nr zam.	2567310000	Mata filtracyjna, IP54, biały
GTIN (EAN)	4050118576955	
Ilość	5 Szt.	

Filtr wylotowy



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokrywki, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EF-EMC 60 55 GY	Wersja
Nr zam.	2557710000	Filtr wylotowy, IP55, szary
GTIN (EAN)	4050118568356	
Ilość	1 Szt.	
Typ	EF-EMC 60 55 BK	Wersja
Nr zam.	2557720000	Filtr wylotowy, IP55, czarny
GTIN (EAN)	4050118568363	
Ilość	1 Szt.	
Typ	EF-EMC 60 54 BK	Wersja
Nr zam.	2557700000	Filtr wylotowy, IP54, czarny
GTIN (EAN)	4050118568349	
Ilość	1 Szt.	
Typ	EF-EMC 60 54 GY	Wersja
Nr zam.	2557690000	Filtr wylotowy, IP54, szary
GTIN (EAN)	4050118568332	
Ilość	1 Szt.	