

## EF-EMC 30 55 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokryw, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

## Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Filtr wylotowy, IP55, szary
Nr zam.	<a href="#">2557630000</a>
Typ	EF-EMC 30 55 GY
GTIN (EAN)	4050118568271
Ilość	1 Szt.
Dostępne do	2023-11-10

## EF-EMC 30 55 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1,575 inch
Wysokość	202 mm	Wysokość (cale)	7,953 inch
Szerokość	202 mm	Szerokość (cale)	7,953 inch
Masa netto	330 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
-------------------------------	-------------

## Dane ogólne

Barwny	szary	Głębokość mocowania	34 mm
Klasa filtra	G 4	Klasa palności wg UL 94	V-0
Stopień ochrony (UL)	Type 12	Szerokość otworów montażowych	178 mm
Wysokość mocowania	6 mm	Wysokość otworów montażowych	178 mm
Z filtrem	Tak	Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C
rodzaj montażu	wciskany	tworzywo	Termoplastyczny
wersja EMC	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## EF-EMC 30 55 GY


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

## Wykres

**Shielding effectiveness measurements**



**EF-EMC 30 55 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Wentylator filtrujący**

Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	FF-FIMT 3X 55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2556730000</a>	Mata filtracyjna, IP55, biały
GTIN (EAN)	4050118567359	
Ilość	5 Szt.	