

## EF-EMC 60 54 BK


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokryw, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

## Ogólne dane zamówieniowe

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Wersja      | Filtr wylotowy, IP54, czarny |
| Nr zam.     | <a href="#">2557700000</a>   |
| Typ         | EF-EMC 60 54 BK              |
| GTIN (EAN)  | 4050118568349                |
| Ilość       | 1 Szt.                       |
| Dostępne do | 2023-11-10                   |

**EF-EMC 60 54 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 46 mm  | Głębokość (cale) | 1,811 inch  |
| Wysokość   | 320 mm | Wysokość (cale)  | 12,598 inch |
| Szerokość  | 320 mm | Szerokość (cale) | 12,598 inch |
| Masa netto | 763 g  |                  |             |

**Temperatury**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C |
|-------------------------------|-------------|

**Dane ogólne**

|                      |                                  |                               |                 |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Barwny               | czarny                           | Głębokość mocowania           | 39 mm           |
| Klasa filtra         | G 3                              | Klasa palności wg UL 94       | V-0             |
| Stopień ochrony (UL) | Type 12                          | Szerokość otworów montażowych | 292 mm          |
| Wysokość mocowania   | 7 mm                             | Wysokość otworów montażowych  | 292 mm          |
| Z filtrem            | Tak                              | Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C     |
| rodzaj montażu       | wciskany                         | tworzywo                      | Termoplastyczny |
| wersja EMC           | EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3 |                               |                 |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002513    | ETIM 7.0    | EC002513    |
| ETIM 8.0    | EC002513    | ETIM 9.0    | EC002513    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-07-06 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 |             |             |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Dane projektowe          | <a href="#">CAD data – STEP</a>                          |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Installation- and operating instructions</a> |
| Katalogi                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                 |

## EF-EMC 60 54 BK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

## Wykres

### Shielding effectiveness measurements



**EF-EMC 60 54 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Wentylator filtrujący**

Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | FF-FIMT 6X 54              | Wersja                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2567310000</a> | Mata filtracyjna, IP54, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118576955              |                               |
| Ilość      | 5 Szt.                     |                               |