

RFF 607 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Idealny system do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i w bardzo małej przestrzeni. Zoptymalizowany przepływ powietrza i rozkład temperatury, zabezpieczenie zgodnie z wymaganiami klasy IP33 i IP54 oraz wysoka odporność na promieniowanie UV.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP33, szary
Nr zam.	2557780000
Typ	RFF 607 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568424
Ilość	1 Szt.

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	152 mm	Głębokość (cale)	5,984 inch
Wysokość	470 mm	Wysokość (cale)	18,504 inch
Szerokość	470 mm	Szerokość (cale)	18,504 inch
Masa netto	4 100 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-15...55 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	szary	
Bezpiecznik	6 A	
Emisja zakłóceń	69 dB(A)	
Głębokość mocowania	57 mm	
MTBF	40 000 h	
Moc	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	znamionowy	80 W
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	znamionowy	100 W
Napięcie znamionowe	230 V AC ± 10%	
Pobór prądu	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Prąd	0,35 A
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Prąd	0,45 A
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	700 m³/h
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	700 m³/h
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz	700 m³/h	
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz	700 m³/h	
Rodzaj przyłącza	Blok zacisków	
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz
	Strumień przepływu	427 m³/h
	Filtr wylotowy	IP33
	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz
	Strumień przepływu	427 m³/h
Filtr wylotowy	IP33	
Szerokość otworów montażowych	291 mm	
Typ wentylatora	Wentylator dachowy	
Wysokość mocowania	95 mm	
Wysokość otworów montażowych	291 mm	
Z filtrem	Nie	
Zakres temperatury stosowania	-15...55 °C	
rodzaj montażu	wciskany	
wersja EMC	Nie	

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E252704

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions
Katalogi	Catalogues in PDF-format

RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Filtry wylotowy montowany na dachu



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RFF-FIMT 607/610 54	Wykonanie
Nr zam.	2557790000	Mata filtracyjna, IP54, biały
GTIN (EAN)	4050118568431	
Ilość	20 Szt.	