

REF 600 33 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**

**IP33**

Sterowanie nowoczesnymi procesami produkcyjnymi nie jest możliwe bez zastosowania w szafie sterowniczej wysokiej klasy komponentów. W celu zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy, wiele z tych komponentów elektronicznych musi być zabezpieczone przed wysoką lub niską temperaturą, kurzem i zanieczyszczeniami. Przemysłany system sterowania kontroluje temperaturę wewnątrz szafy sterowniczej i chroni przed innymi zakłóceniami. Oferujemy szeroką gamę wentylatorów filtrów, jednostek sterowania i nagrzewnic.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Filtr wylotowy, IP33, szary
Nr zam.	2557850000
Typ	REF 600 33 GY
GTIN (EAN)	4050118568493
Ilość	1 Szt.

REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	106 mm	Głębokość (cale)	4,173 inch
Wysokość	436 mm	Wysokość (cale)	17,165 inch
Szerokość	436 mm	Szerokość (cale)	17,165 inch
Masa netto	1 274 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-15...55 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Barwny	szary	Głębokość mocowania	34 mm
Szerokość otworów montażowych	291 mm	Typ wentylatora	Wentylator dachowy
Wysokość mocowania	72 mm	Wysokość otworów montażowych	291 mm
Z filtrem	Nie	Zakres temperatury stosowania	-15...55 °C
rodzaj montażu	wciskany	wersja EMC	Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E252704

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions
Katalogi	Catalogues in PDF-format

REF 600 33 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Filtry wylotowy montowany na dachu**

Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RFF-FIMT 605X 54	Wersja
Nr zam.	2557750000	Mata filtracyjna, IP54, biały
GTIN (EAN)	4050118568394	
Ilość	20 Szt.	