

**EXRV 6.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Nit, 32 mm x
Nr zam.	<a href="#">2562690000</a>
Typ	EXRV 6.5
GTIN (EAN)	4050118571639
Ilość	1 000 Szt.

**EXRV 6.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1,26 inch
Średnica	11 mm	Masa netto	0,696 g

**Informacje ogólne**

Barwny	czarny	Możliwy demontaż	Nie
Wersja głowicy	otwarte	Wykonanie	Nit wciskany
Średnica	11 mm	Średnica nominalna	6,5 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002450	ETIM 7.0	EC002377
ETIM 8.0	EC002377	ETIM 9.0	EC002377
ECLASS 10.0	27-40-07-66	ECLASS 11.0	27-40-07-66
ECLASS 12.0	27-40-07-66	ECLASS 13.0	27-40-07-66

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC /

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>