


VT-TM 3/12 HF-V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	x 5.3 mm, TPU, Barwny: żółty, transparentny
Nr zam.	2571330000
Typ	VT-TM 3/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608359
Ilość	50 Szt.

VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Szerokość	5,3 mm	Szerokość (cale)	0,209 inch
Masa netto	0,711 g		

Dane ogólne

Barwny	żółty, transparentny	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-0	Nadrukowane znaki	bez
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	5,3 mm
tworzywo	TPU	zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	2,5 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	16 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

neutralna



TM-I jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Oferta obejmuje różne długości znaczników, umożliwiającą wykonywanie indywidualnych etykiet z długimi ciągami znaków. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Specjalny kontur TM-I ułatwia wyposażanie oraz zapewnia mocne osadzenie. Są kompatybilne z licznymi, dostępnymi w handlu tulejami. Dzięki formatowi MultiCard można szybko i wygodnie drukować szyldy przy użyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub flamastra STI.

- Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu.
- Uznany i certyfikowany oznaczniak do zastosowań inżynierii ruchu
- Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność.
- Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI T.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TM-I 12 MC NE BL	Wykonanie
Nr zam.	1718411693	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190397456	
Ilość	320 Szt.	
Typ	TM-I 12 MC NE GN	Wykonanie
Nr zam.	1718411688	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, zielony
GTIN (EAN)	4008190398682	
Ilość	320 Szt.	
Typ	TM-I 12 MC NE GE	Wykonanie
Nr zam.	1718411687	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190348984	
Ilość	320 Szt.	
Typ	VT-TM-I 12 MC NE GE	Wykonanie
Nr zam.	1714091687	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190332471	
Ilość	640 Szt.	
Typ	TM-I 12 MC NE RT	Wykonanie
Nr zam.	1718411686	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190397463	
Ilość	320 Szt.	
Typ	TM-I 12 MC NE OR	Wykonanie
Nr zam.	1164190000	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4032248953967	
Ilość	320 Szt.	

VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	TM-I 12 MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	1718411044	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190348977	
Ilość	320 Szt.	
Typ	TM-I 12 MC NE WS V0	Wykonanie
Nr zam.	1434760000	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118239508	
Ilość	320 Szt.	
Typ	VT-TM-I 12 MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	1714091044	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190332457	
Ilość	640 Szt.	

TM-I 12



Niezawodność procesu: TM-I

Tabliczki nasadzane TM-I posiadają wypustkę prowadzącą, która pozwalającą na łatwe wsuwanie do przezroczystych tulei typu TM. Tabliczka znajdzie się na miejscu, wypustka zostaje odłamana w przygotowanym do tego miejscu. Zmontowane tuleje można następnie wsunąć na przewody. Korzyści: możliwość efektywnego wstępnego przygotowywania dużych ilości w jednym kroku.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TM-I 12 MM BL	Wykonanie
Nr zam.	2005890000	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4050118390414	
Ilość	2 000 Szt.	
Typ	TM-I 12 MM GE	Wykonanie
Nr zam.	2005550000	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, żółty
GTIN (EAN)	4050118390148	
Ilość	2 000 Szt.	
Typ	TM-I 12 MM WS	Wykonanie
Nr zam.	2005440000	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118390278	
Ilość	2 000 Szt.	
Typ	TM-I 12 MM RT	Wykonanie
Nr zam.	2005730000	TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4050118390513	
Ilość	2 000 Szt.	