

ES EPG 60 AEH 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|-------------------------------|
| Wersja | Wkład narzędzia do zaciskania |
| Nr zam. | 2577930000 |
| Typ | ES EPG 60 AEH 185 |
| GTIN (EAN) | 4050118590654 |
| Ilość | 1 Szt. |

ES EPG 60 AEH 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|-------|------------------|------------|
| Głębokość | 22 mm | Głębokość (cale) | 0,866 inch |
| Wysokość | 42 mm | Wysokość (cale) | 1,654 inch |
| Szerokość | 42 mm | Szerokość (cale) | 1,654 inch |
| Masa netto | 25 g | | |

Opis styku

| | | | |
|--------------|---|------------------------------|-----|
| rodzaj styku | tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego | Średnica przewodu, maks. AWG | 6/0 |
|--------------|---|------------------------------|-----|

Wkładki zaciskowe

| | | | |
|------------------------------|-------|------------------------|----|
| Przekrój zacisku miedzianego | 185 | Szerokość zacisku w mm | 22 |
| Szerokość zagniecenia | 22 mm | | |

dane narzędzia do zagniatania

| | | |
|----------------------------|------------|---------------------|
| Przekrój końcówki kablowej | znamionowy | 185 mm ² |
|----------------------------|------------|---------------------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|