

CABTITE CR 24/10 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



W połączeniu z dużą liczbą różnych zacisków ekranowania (KLBÜ), szyny połączenia ekranowania umożliwiają praktyczne, łatwe i szybkie ekranowanie przewodów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyba przyłącza ekranu, Cabtite (system wpustów kablowych), stal, ocynkowana, srebrny, Wysokość: 35.23 mm, Szerokość: 140 mm, Głębokość: 16 mm
Nr zam.	2583890000
Typ	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
Ilość	10 Szt.

CABTITE CR 24/10 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0,63 inch
Wysokość	35,23 mm	Wysokość (cale)	1,387 inch
Szerokość	140 mm	Szerokość (cale)	5,512 inch
Średnica	5,3 mm	Wymiar mocowania wysokość	5,91 mm
Wymiar mocowania szerokość	5,3 mm	Masa netto	46,96 g

Informacje ogólne

Halogenki	Nie	Silikon	Nie
tworzywo	stal, ocynkowana		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format