

CBC 8/100 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Węże spiralne i taśmowe szczególnie dobrze nadają się do budowy oszczędzających miejsce systemów prowadzenia kabli w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Służą one do prowadzenia, zabezpieczania i wiązania kabli i przewodów - na przykład w przejściu między wnętrzem szafy a drzwiami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wąż ochronny do kabli
Nr zam.	2588490000
Typ	CBC 8/100 BK
GTIN (EAN)	4050118602579
Ilość	100 m

CBC 8/100 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Długość	100 000 mm	Długość (cale)	3 937 inch
Średnica	8 mm	Masa netto	30,99 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-20...90 °C
-------------------------------	-------------

Informacje ogólne

Barwny	czarny, RAL 7021	Klasa palności wg UL 94	HB
Przekrój użyteczny	50 mm ²	Zakres temperatury stosowania	-20...90 °C
tworzywo	polipropylen	Średnica	8 mm
Średnica nominalna	8 mm	Średnica wiązki, maks	8 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--