

CBC-FB 20-30/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Węże spiralne i taśmowe szczególnie dobrze nadają się do budowy oszczędzających miejsce systemów prowadzenia kabli w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Służą one do prowadzenia, zabezpieczania i wiązania kabli i przewodów - na przykład w przejściu między wnętrzem szafy a drzwiami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Tkanina węży ochronnego do kabli
Nr zam.	2588900000
Typ	CBC-FB 20-30/100
GTIN (EAN)	4050118602470
Ilość	100 m

CBC-FB 20-30/100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Długość	100 000 mm	Długość (cale)	3 937 inch
Średnica	30 mm	Masa netto	17 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-50...150 °C
-------------------------------	--------------

Informacje ogólne

Barwny	srebrno-szary	Klasa palności wg UL 94	HB
Przekrój użyteczny	706 mm ²	Zakres temperatury stosowania	-50...150 °C
tworzywo	Politereftalan etylenu (PET)	Średnica	30 mm
Średnica nominalna	20 mm	Średnica wiązki, maks	30 mm
Średnica wiązki, min.	20 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------