

**CD-BO 80X120 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywki oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Kanał kablowy, 80 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Nr zam.	<a href="#">2588920000</a>
Typ	CD-BO 80X120 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118602890
Ilość	16 m

## CD-BO 80X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Wysokość	80 mm	Wysokość (cale)	3,15 inch
Szerokość	120 mm	Szerokość (cale)	4,724 inch
Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	1 219 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
-------------------------------	------------

## Informacje ogólne

Barwny	szary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Tak	Klasa palności wg UL 94	V-0
Normy	Zgodnie z DIN EN 50085	Objęte zakresem dostawy	Kanał kablowy, Pokrywa
Odporny na wyladowania petzające	Tak	Odstępy nacięć	12 mm
Pokrywa	Tak	Przekrój użyteczny	10 770 mm <sup>2</sup>
Szerokość nacięcia	8 mm	Szyny podłogowe	2
Wersja panela bocznego	rowkowany	Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane	tworzywo	Bez PCW/otowiu

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E500004

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**CD-BO 80X120 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



## CD-BO 80X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Nit i pokrywa

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EXRV-T 4.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2562720000</a>	Nitownica
GTIN (EAN)	4050118571578	
Ilość	4 Szt.	
Typ	CD-SCCV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2554000000</a>	Pokrywa śruby kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564136	
Ilość	1 000 Szt.	
Typ	EXRV 6.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2562690000</a>	Nit, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Ilość	1 000 Szt.	
Typ	EXRV-T 6.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2562710000</a>	Nitownica
GTIN (EAN)	4050118571615	
Ilość	4 Szt.	
Typ	EXRV 4.5	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2562700000</a>	Nit, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Ilość	1 000 Szt.	

## Metryczny

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-LID 120 GY	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2589990000</a>	Pokrywa kanału kablowego, 120 mm
GTIN (EAN)	4050118600773	
Ilość	2 m	

## CD-BO 80X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Oznaczenie



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-LBH	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2562850000</a>	Uchwyt szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Ilość	150 Szt.	
Typ	CD-LB	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2562680000</a>	Szyna znaczników kanału kablowego, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Ilość	150 Szt.	
Typ	CD-LBK	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2554120000</a>	Zestaw szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Ilość	20 Szt.	

## Ramię boczne

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-RETA	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2554080000</a>	Ramię łącznika kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564204	
Ilość	100 Szt.	

## CD-BO 80X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Płaskie

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-RET 100/120	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2554060000</a>	Łącznik kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564181	
Ilość	250 Szt.	

## Separator

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-SE 80	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2553980000</a>	Separator do kanałów kablowych, 80 mm x
GTIN (EAN)	4050118564112	
Ilość	32 Szt.	

## CD-BO 80X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

## W kształcie litery „T”

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-RETT 40	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2554090000</a>	Łącznik w kształcie litery „T” do kanałów kablowych
GTIN (EAN)	4050118564211	
Ilość	40 Szt.	
Typ	CD-RETT 60	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2554100000</a>	Łącznik w kształcie litery „T” do kanałów kablowych
GTIN (EAN)	4050118564228	
Ilość	25 Szt.	