

CBC-FB 10-18/200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Węże spiralne i taśmowe szczególnie dobrze nadają się do budowy oszczędzających miejsce systemów prowadzenia kabli w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Służą one do prowadzenia, zabezpieczania i wiązania kabli i przewodów - na przykład w przejściu między wnętrzem szafy a drzwiami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Tkanina węża ochronnego do kabli
Nr zam.	2588930000
Typ	CBC-FB 10-18/200
GTIN (EAN)	4050118602494
Ilość	200 m

CBC-FB 10-18/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Długość	200 000 mm	Długość (cale)	7 874 inch
Średnica	18 mm	Masa netto	7,94 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-50...150 °C
-------------------------------	--------------

Informacje ogólne

Barwny	srebrno-szary	Klasa palności wg UL 94	HB
Przekrój użyteczny	254 mm ²	Zakres temperatury stosowania	-50...150 °C
tworzywo	Politereftalan etylenu (PET)	Średnica	18 mm
Średnica nominalna	10 mm	Średnica wiązki, maks	18 mm
Średnica wiązki, min.	10 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--