

**CBC-FB 5-10/200****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Węże spiralne i taśmowe szczególnie dobrze nadają się do budowy oszczędzających miejsce systemów prowadzenia kabli w rozdzielnicach i szafach sterowniczych. Służą one do prowadzenia, zabezpieczania i wiązania kabli i przewodów - na przykład w przejściu między wnętrzem szafy a drzwiami.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Tkanina węża ochronnego do kabli
Nr zam.	<a href="#">2588950000</a>
Typ	CBC-FB 5-10/200
GTIN (EAN)	4050118602487
Ilość	200 m

## CBC-FB 5-10/200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Długość	100 000 mm	Długość (cale)	3 937 inch
Średnica	10 mm	Masa netto	5,42 g

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-50...150 °C
-------------------------------	--------------

## Informacje ogólne

Barwny	srebrno-szary	Klasa palności wg UL 94	HB
Przekrój użyteczny	78 mm <sup>2</sup>	Zakres temperatury stosowania	-50...150 °C
tworzywo	Politereftalan etylenu (PET)	Średnica	10 mm
Średnica nominalna	5 mm	Średnica wiązki, maks	10 mm
Średnica wiązki, min.	5 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--