

CD 60X25 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywki oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wykonanie | Kanał kablowy, 60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Nr zam. | 2589150000 |
| Typ | CD 60X25 4/6 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118600315 |
| Ilość | 40 m |

CD 60X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------|
| Wysokość | 60 mm | Wysokość (cale) | 2,362 inch |
| Szerokość | 25 mm | Szerokość (cale) | 0,984 inch |
| Długość | 2 000 mm | Długość (cale) | 78,74 inch |
| Masa netto | 292,5 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|------------|
| Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C |
|-------------------------------|------------|

Informacje ogólne

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Barwny | szary | Elastyczny kanał kablowy | Nie |
| Halogenki | Tak | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Normy | Zgodnie z DIN EN 50085 | Objęte zakresem dostawy | Kanał kablowy, Pokrywa |
| Odporny na wyladowania petzające | Tak | Odstępy nacięć | 6 mm |
| Pokrywa | Tak | Przekrój użyteczny | 1 200 mm ² |
| Szerokość nacięcia | 4 mm | Wersja panela bocznego | rowkowany |
| Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C | rodzaj montażu | przykręcany, klejony, nitowane |
| tworzywo | Bez PCW/ołowiu | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



| | |
|-----------------------|------------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (UR) | E500004 |

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

CD 60X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



CD 60X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nit i pokrywa

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | EXRV-T 6.5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562710000 | Nitownica |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| Ilość | 4 Szt. | |
| Typ | EXRV 4.5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562700000 | Nit, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| Ilość | 1 000 Szt. | |
| Typ | EXRV-T 4.5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562720000 | Nitownica |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| Ilość | 4 Szt. | |
| Typ | EXRV 6.5 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562690000 | Nit, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Ilość | 1 000 Szt. | |

Ramie boczne

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | CD-RETA | Wykonanie |
| Nr zam. | 2554080000 | Ramie łącznika kanału kablowego |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

CD 60X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Oznaczenie



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CD-LBH | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562850000 | Uchwyt szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| Ilość | 150 Szt. | |
| Typ | CD-LB | Wykonanie |
| Nr zam. | 2562680000 | Szyna znaczników kanału kablowego, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| Ilość | 150 Szt. | |
| Typ | CD-LBK | Wykonanie |
| Nr zam. | 2554120000 | Zestaw szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| Ilość | 20 Szt. | |

DIN



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | CD-LID 25 GY | Wykonanie |
| Nr zam. | 2590110000 | Pokrywa kanału kablowego, 25 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600650 | |
| Ilość | 2 m | |