

CD-BO 40X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywki oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Dolna część kanału kablowego, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Nr zam.	2589600000
Typ	CD-BO 40X80 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118601152
Ilość	24 m

CD-BO 40X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1,575 inch
Szerokość	80 mm	Szerokość (cale)	3,15 inch
Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	525 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Informacje ogólne

Barwny	szary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Tak	Klasa palności wg UL 94	V-0
Normy	Zgodnie z DIN EN 50085	Objęte zakresem dostawy	Kanał kablowy, Pokrywa
Odporny na wyladowania petzające	Tak	Odstępy nacięć	6 mm
Pokrywa	Tak	Przekrój użyteczny	2 680 mm ²
Szerokość nacięcia	4 mm	Szyny podłogowe	1
Wersja panela bocznego	rowkowany	Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane	tworzywo	Bez PCW/otowiu

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E500004

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

CD-BO 40X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



CD-BO 40X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nit i pokrywa

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EXRV-T 4.5	Wersja
Nr zam.	2562720000	Nitownica
GTIN (EAN)	4050118571578	
Ilość	4 Szt.	
Typ	CD-SCCV	Wersja
Nr zam.	2554000000	Pokrywa śruby kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564136	
Ilość	1 000 Szt.	
Typ	EXRV 6.5	Wersja
Nr zam.	2562690000	Nit, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Ilość	1 000 Szt.	
Typ	EXRV-T 6.5	Wersja
Nr zam.	2562710000	Nitownica
GTIN (EAN)	4050118571615	
Ilość	4 Szt.	
Typ	EXRV 4.5	Wersja
Nr zam.	2562700000	Nit, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Ilość	1 000 Szt.	

Metryczny

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-LID 80 GY	Wersja
Nr zam.	2590020000	Pokrywa kanału kablowego, 80 mm
GTIN (EAN)	4050118600742	
Ilość	2 m	

CD-BO 40X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Oznaczenie



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-LBH	Wersja
Nr zam.	2562850000	Uchwyt szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Ilość	150 Szt.	
Typ	CD-LB	Wersja
Nr zam.	2562680000	Szyna znaczników kanału kablowego, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Ilość	150 Szt.	
Typ	CD-LBK	Wersja
Nr zam.	2554120000	Zestaw szyny znaczników kanału kablowego, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Ilość	20 Szt.	

Ramię boczne



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-RETA	Wersja
Nr zam.	2554080000	Ramię łącznika kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564204	
Ilość	100 Szt.	

CD-BO 40X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Płaskie

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-RET 80	Wersja
Nr zam.	2554050000	Łącznik kanału kablowego
GTIN (EAN)	4050118564174	
Ilość	400 Szt.	

Separator

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-SE 40/2	Wersja
Nr zam.	2553950000	Separator do kanałów kablowych, 40 mm x
GTIN (EAN)	4050118564082	
Ilość	30 Szt.	

Typ	CD-SE 40	Wersja
Nr zam.	2553970000	Separator do kanałów kablowych, 40 mm x
GTIN (EAN)	4050118564105	
Ilość	60 Szt.	

CD-BO 40X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

W kształcie litery „T”

Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CD-RETT 40	Wersja
Nr zam.	2554090000	Łącznik w kształcie litery „T” do kanałów kablowych
GTIN (EAN)	4050118564211	
Ilość	40 Szt.	
Typ	CD-RETT 60	Wersja
Nr zam.	2554100000	Łącznik w kształcie litery „T” do kanałów kablowych
GTIN (EAN)	4050118564228	
Ilość	25 Szt.	