

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	systemy oznaczeniowe, Drukarka termotransferowa, Transfer ciepła, 300 DPI, MultiMark, węże termokurczliwe, rolki etykietek
Nr zam.	2599440000
Typ	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Ilość	1 Szt.

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	274 mm	Głębokość (cale)	10,787 inch
Wysokość	446 mm	Wysokość (cale)	17,559 inch
Szerokość	242 mm	Szerokość (cale)	9,528 inch
Masa netto	10 000 g		

systemy opisywania

Interfejs	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi	Metoda nadruku	Transfer ciepła
Objęte zakresem dostawy	THM MultiMark, Kabel USB, Kabel zasilania sieciowego, Wtyk Euro, Wtyk US, Wtyczka UK, Sterownik drukarki, Oprogramowanie M-Print® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW taśma kolorowa, RIBBON MM 110/360 SW taśma kolorowa, Rdzeń taśmy kolorowej, Rolka drukarki, Rolka dociskowa, Instrukcja obsługi, Moduł W-LAN	Oprogramowanie	
Rozdzielczość druku, maks.	300 DPI	Zasilanie	M-Print® PRO 100 - 240 V AC
system operacyjny	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	szybkość druku	max. 300 mm/s
typ znacznika	MultiMark, węże termokurczliwe, rolki etykietek	zasilanie bateriami	Nie
założenia systemowe	PC with operating system Windows 7, 8 or 10		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	MANUAL THM MULTIMARK PLUS
Katalogi	Catalogues in PDF-format

Data sporządzenia 25 czerwca 2024 08:04:05 CEST

Aktualizacja katalogu 14.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MM PLUS ROLLER MF	
Nr zam.	2661610000	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MM PLUS ROLLER MF-W	
Nr zam.	2661620000	
GTIN (EAN)	4050118681239	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MM PLUS ROLLER TB	
Nr zam.	2661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM PLUS M PERFORATOR	Wykonanie
Nr zam.	1540770000	Zestaw do cięcia
GTIN (EAN)	4050118345711	
Ilość	1 Szt.	