

## DEK 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## WS/ DEK

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznika ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

## Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

## Ogólne dane zamówieniowe

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Wykonanie             | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Weidmüller, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">2619780000</a>                                |
| Typ                   | DEK 5/6 MM BP WS  |
| GTIN (EAN)            | 4050118626308   |
| Ilość                 | 9 000 Szt.  |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>     |

## DEK 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Wysokość   | 5 mm    | Wysokość (cale)  | 0,197 inch |
| Szerokość  | 6 mm    | Szerokość (cale) | 0,236 inch |
| Masa netto | 0,089 g |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -50...90 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                   |               |                                    |                   |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Aplikacja / producent             | Weidmueller   | Barwny                             | biały             |
| Halogenki                         | Nie           | Klasa palności wg UL 94            | V-2               |
| Nadrukowane znaki                 | bez           | Orientacja nadruku                 | poziome i pionowe |
| Szerokość                         | 6 mm          | Wielkość pola opisowego            | 4,5 x 5,7 mm      |
| Wykonanie                         | bezhalogenowy | Zakres temperatury stosowania      | -50...90 °C       |
| tworzywo                          | PC-ABS, TPU   | zakres temperatur roboczych, maks. | 90 °C             |
| zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C        |                                    |                   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Ważna informacja

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Informacje produktowe | Konieczne zastosowanie zewnętrznego uchwytu rolki 1302920000 |
|-----------------------|--|

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |  |
|-----------------|--|
| Dane projektowe | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalogi        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**DEK 5/6 MM BP WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



**DEK 5/6 MM BP WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****THM MMP**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ THM MMP EXT.RH

Nr zam. [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Ilość 1 Szt.

Typ THM MMP ROLLER TB

Nr zam. [2438500000](#)

GTIN (EAN) 4050118498721

Ilość 1 Szt.

**Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ RIBBON MM-TB 25/360 SW

Nr zam. [2005090000](#)

GTIN (EAN) 4050118390216

Ilość 1 Szt.

Wykonanie

Taśma kolorowa

## DEK 5/6 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MM PLUS ROLLER TB          |
| Nr zam.    | <a href="#">2661600000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118681246              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |