

**WS 12/6 MM BP WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**WS/ DEK**

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznika ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

**Państwa korzyści dzięki MultiMark**

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 Weidmueller, biały
Nr zam.	<a href="#">2619860000</a>
Typ	WS 12/6 MM BP WS
GTIN (EAN)	4050118626223
Ilość	4 500 Szt.
Kompatybilna drukarka	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## WS 12/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0,236 inch
Masa netto	0,144 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-50...90 °C
-------------------------------	-------------

## Dane ogólne

Aplikacja / producent	Weidmueller	Barwny	biały
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Nadrukowane znaki	neutralna	Szerokość	6 mm
Wielkość pola opisowego	10.5 x 5.3 mm	Wykonanie	bezhalogenowy
Zakres temperatury stosowania	-50...90 °C	tworzywo	PC-ABS, TPU
zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C

## Znaczniki łącz

Raster w mm (P)	6 mm
-----------------	------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Ważna informacja

Informacje produktowe	Konieczne zastosowanie zewnętrznego uchwytu rolki 1302920000
-----------------------	--

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**WS 12/6 MM BP WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



## WS 12/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

## Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2005090000</a>	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118390216	
Ilość	1 Szt.	

## THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MM PLUS ROLLER TB
Nr zam.	<a href="#">2661600000</a>
GTIN (EAN)	4050118681246
Ilość	1 Szt.

**WS 12/6 MM BP WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****THM MMP**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	THM MMP ROLLER TB
Nr zam.	<a href="#">2438500000</a>
GTIN (EAN)	4050118498721
Ilość	1 Szt.

Typ	THM MMP EXT.RH
Nr zam.	<a href="#">1302920000</a>
GTIN (EAN)	4050118102307
Ilość	1 Szt.