

THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, biały
Nr zam.	2621500000
Typ	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
Ilość	3 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000

THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	0,025 mm	Głębokość (cale)	0,001 inch
Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0,787 inch
Szerokość	32 mm	Szerokość (cale)	1,26 inch
Masa netto	0,117 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...
-------------------------------	--------

Dane ogólne

Barwny	biały
Ilość na rolkę	3 000
Klasa palności wg UL 94	V-0
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Znaczniki kabli i przewodów
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Szpula z etykietami
Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	32 mm
Wielkość pola opisowego	9 x 20 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Markery przewodów i kabli

Zewnętrzna średnica przewodu	2.8 - 7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2,8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---


Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

Rysunki



THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wykonanie
Nr zam.	2005070000	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118390049	
Ilość	1 Szt.	