

FP ENC DR07 230 3B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szeroki zakres akcesoriów do skrzynek FieldPower®.
Uszczelki kablowe, szyny zaciskowe, elementy blokujące i
wiele innych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna zaciskowa Field Power®, stal, ocynkowana, 230 mm, dla podstawy
Nr zam.	2633460000
Typ	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
Ilość	5 Szt.

FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	7,5 mm	Głębokość (cale)	0,295 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1,378 inch
Szerokość	230 mm	Szerokość (cale)	9,055 inch
Masa netto	8,8 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85
----------------------------	-------------

Dane ogólne

tworzywo	stal, ocynkowana	Materiał izolacyjny	Stal
Barwny	srebrny, czarny	rodzaj montażu	wtykany
Położenie montażowe, wskazówka montażowa	dla podstawy	Wykonanie	bez otworu podłużnego

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Informacje ogólne

Materiał izolacyjny	Stal	tworzywo	stal, ocynkowana
Barwny	srebrny, czarny		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format

FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

