

WPC WAGON**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Opcjonalne akcesoria umożliwiające dostosowanie Centrum obróbki przewodów do indywidualnych wymagań. Systemy wprowadzania kabli bezpośrednio na pojeździe warsztatowym lub jednostce zewnętrznej, dodatkowe drukarki lub płytki chwytające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Automaty
Nr zam.	2634140000
Typ	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
Ilość	1 Szt.

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	750 mm	Głębokość (cale)	29,528 inch
Wysokość	1 800 mm	Wysokość (cale)	70,866 inch
Szerokość	1 100 mm	Szerokość (cale)	43,307 inch
Masa netto	30 000 g		

WPC

przylącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Wskaźnik	15-calowy ekran dotykowy
wskazówka	obrotowy uchwyt wyświetlacza, Nośność maks. 180 kg, Panel z kompletnym okablowaniem, dodatkowymi wtyczkami zasilania sieciowego oraz portami USB, Do zastosowań mobilnych	Przylącze sprężonego powietrza	5,5 bar

automaty do przycinania kabli

Przylącze sprężonego powietrza	5,5 bar	przylącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------------------------------	---------	-----------------------	---------------------------

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Przylącze sprężonego powietrza	5,5 bar	przylącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------------------------------	---------	-----------------------	---------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.1	21-07-03-08	ECLASS 10.0	21-07-03-08
ECLASS 11.0	21-07-03-08	ECLASS 12.0	21-07-03-08
ECLASS 13.0	21-07-03-08		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	WPC-Server program WPC-Tool planning software
Katalogi	Catalogues in PDF-format