

CABTITE BP 3MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 3 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	2652310000
Typ	CABTITE BP 3MM PA
GTIN (EAN)	4050118662436
Ilość	25 Szt.

CABTITE BP 3MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0,472 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Szerokość	3 mm	Szerokość (cale)	0,118 inch
Długość	12 mm	Długość (cale)	0,472 inch
Średnica	3 mm	Masa netto	0,2 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 120 °C
----------------------------	------------------

Informacje ogólne

Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Stopień ochrony	IP66	tworzywo	Poliamid
średnica kabla zewnętrzna, maks.	3 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	3 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Cabtite Installation Instructions
Katalogi	Catalogues in PDF-format