

**CABTITE BP 4MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 12 mm, Szerokość: 4 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	<a href="#">2652320000</a>
Typ	CABTITE BP 4MM PA
GTIN (EAN)	4050118662443
Ilość	25 Szt.

## CABTITE BP 4MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0,472 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Szerokość	4 mm	Szerokość (cale)	0,157 inch
Długość	12 mm	Długość (cale)	0,472 inch
Średnica	4 mm	Masa netto	0,4 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 120 °C
----------------------------	------------------

## Informacje ogólne

Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Stopień ochrony	IP66	tworzywo	Poliamid
średnica kabla zewnętrzna, maks.	4 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	4 mm

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>