

**CABTITE BP 6MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 6 mm, Głębokość: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	<a href="#">2652340000</a>
Typ	CABTITE BP 6MM PA
GTIN (EAN)	4050118661842
Ilość	25 Szt.

**CABTITE BP 6MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0,63 inch
Wysokość	16 mm	Wysokość (cale)	0,63 inch
Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0,236 inch
Długość	16 mm	Długość (cale)	0,63 inch
Średnica	6 mm	Masa netto	0,12 g

**Temperatury**

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 120 °C
----------------------------	------------------

**Informacje ogólne**

Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Stopień ochrony	IP66	tworzywo	Poliamid
średnica kabla zewnętrzna, maks.	6 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	6 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>