

**CABTITE BP 12MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |   |
|------------|---|
| Wykonanie  | Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 12 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Nr zam.    | <a href="#">2652400000</a>  |
| Typ        | CABTITE BP 12MM PA  |
| GTIN (EAN) | 4050118662504   |
| Ilość      | 25 Szt.   |

## CABTITE BP 12MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|           |       |                  |            |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Głębokość | 22 mm | Głębokość (cale) | 0,866 inch |
| Wysokość  | 22 mm | Wysokość (cale)  | 0,866 inch |
| Szerokość | 12 mm | Szerokość (cale) | 0,472 inch |
| Długość   | 22 mm | Długość (cale)   | 0,866 inch |
| Średnica  | 12 mm | Masa netto       | 0,034 g    |

## Temperatury

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C... 120 °C |
|----------------------------|------------------|

## Informacje ogólne

|                                  |       |                                 |          |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|----------|
| Halogenki                        | Nie   | Klasa palności wg UL 94         | V-0      |
| Stopień ochrony                  | IP66  | tworzywo                        | Poliamid |
| średnica kabla zewnętrzna, maks. | 12 mm | średnica kabla zewnętrzna, min. | 12 mm    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000879    | ETIM 7.0    | EC000879    |
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-21 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dane projektowe          | <a href="#">CAD data – STEP</a>                   |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Katalogi                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |