

**CABTITE BP 14MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |   |
|------------|---|
|            |   |
| Wersja     | Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 14 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Nr zam.    | <a href="#">2652420000</a>  |
| Typ        | CABTITE BP 14MM PA  |
| GTIN (EAN) | 4050118662528   |
| Ilość      | 25 Szt.   |

**CABTITE BP 14MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|           |       |                  |            |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Głębokość | 22 mm | Głębokość (cale) | 0,866 inch |
| Wysokość  | 22 mm | Wysokość (cale)  | 0,866 inch |
| Szerokość | 14 mm | Szerokość (cale) | 0,551 inch |
| Długość   | 22 mm | Długość (cale)   | 0,866 inch |
| Średnica  | 14 mm | Masa netto       | 0,056 g    |

**Temperatury**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C... 120 °C |
|----------------------------|------------------|

**Informacje ogólne**

|                                  |       |                                 |          |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|----------|
| Halogenki                        | Nie   | Klasa palności wg UL 94         | V-0      |
| Stopień ochrony                  | IP66  | tworzywo                        | Poliamid |
| średnica kabla zewnętrzna, maks. | 14 mm | średnica kabla zewnętrzna, min. | 14 mm    |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000879    | ETIM 7.0    | EC000879    |
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-21 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dane projektowe          | <a href="#">CAD data – STEP</a>                   |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Katalogi                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |