


KCMA-RCM-58D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Przekładnik prądowy różnicowy** (monitorowanie natężenia prądu resztkowego, RCM)

Ten typ specjalizuje się w wykrywaniu prądów resztkowych w sieciach AC 3/4-drutowych.

Jego szczególne właściwości to:

Wysoko czuły czujnik prądu do wykrywania nawet najmniejszych prądów resztkowych, stała histereza przełączania 5%, wysokie bezpieczeństwo dzięki wbudowanej ochronie przed przepięciami i pokryciu szerokiego zakresu częstotliwości.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wyłącznik różnicowo-prądowy (RCM), Prąd pierwotny: 18 A, Przewodnik okrągły: 50.00 mm, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	2656280000
Typ	KCMA-RCM-58D
GTIN (EAN)	4050118666359
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

KCMA-RCM-58D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	158 mm	Głębokość (cale)	6,22 inch
Szerokość	58 mm	Szerokość (cale)	2,283 inch
Długość	125 mm	Długość (cale)	4,921 inch
Masa netto	240 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...45 °C
----------------------------	---------------

Wejście prądu pomiarowego

Pomiar prądu resztkowego	Tak
--------------------------	-----

Właściwości elektryczne

Prąd pierwotny	18 A	Prąd wtórny	0...0.04 A
Temperatura przewodu uzwojenia pierwotnego	70 °C	Współczynnik przenoszenia	1:600
klasa dokładności	1	pasmo częstotliwości	30...1000 Hz

Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	50 mm
Szyna	50 x 80 mm	Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

Właściwości techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{cieplny}$	60 x $I_{znam.}$ przez 1 sekundę	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E	Stopień ochrony	IP20

Koordynacja izolacji

klasa dokładności	1	standard	EN 60044/1
-------------------	---	----------	------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	Device description – Instruction sheet english
Katalogi	Catalogues in PDF-format

KCMA-RCM-58D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowany

