


THM WO VIN 25.4/38.1 SP WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 8 mm, 25.4 x 38.1 mm, biały
Nr zam.	2657170000
Typ	THM WO VIN 25.4/38.1 SP WS
GTIN (EAN)	4050118675900
Ilość	400 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000

THM WO VIN 25.4/38.1 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	0,07 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Wysokość	25,4 mm	Wysokość (cale)	1 inch
Szerokość	38,1 mm	Szerokość (cale)	1,5 inch
Masa netto	0,18 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Nie
Barwny	biały
Halogenki	Tak
Ilość na rolkę	400
Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	Klej poliakrylanowy
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Znaczniki kabli i przewodów
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Szpula z etykietami
Metoda nadruku	Transfer ciepła
Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	38,1 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
tworzywo	warstwa winylu
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Zewnętrzna średnica przewodu	4 - 8 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	8 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	4 mm
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 10	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 6

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---


Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

Rysunki



THM WO VIN 25.4/38.1 SP WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wykonanie
Nr zam.	2005070000	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118390049	
Ilość	1 Szt.	