

FIT 25 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Nasze moduły doprowadzające zasilanie ułatwiają obsługę podczas zasilania systemu. Na przykład, promień gięcia przewodu można zmniejszyć, korzystając z modułu doprowadzenia zasilania z bocznym wejściem.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm ²
Nr zam.	2659050000
Typ	FIT 25 GN
GTIN (EAN)	4050118671483
Ilość	10 Szt.

FIT 25 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	19,5 mm	Głębokość (cale)	0,768 inch
Wysokość	34 mm	Wysokość (cale)	1,339 inch
Szerokość	13,5 mm	Szerokość (cale)	0,531 inch
Masa netto	10 g		

dane tworzywa

Barwny	szary
--------	-------

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	25 mm ²	Prąd znamionowy	101 A
--------------------	--------------------	-----------------	-------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--