

FIT 50 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Nasze moduły doprowadzające zasilanie ułatwiają obsługę podczas zasilania systemu. Na przykład, promień gięcia przewodu można zmniejszyć, korzystając z modułu doprowadzenia zasilania z bocznym wejściem.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm ²
Nr zam.	2659070000
Typ	FIT 50 GN
GTIN (EAN)	4050118671469
Ilość	3 Szt.

FIT 50 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	27 mm	Głębokość (cale)	1,063 inch
Wysokość	39,7 mm	Wysokość (cale)	1,563 inch
Szerokość	17,8 mm	Szerokość (cale)	0,701 inch
Masa netto	28 g		

Informacje ogólne

Liczba biegunów	1
-----------------	---

dane tworzywa

Barwny	szary
--------	-------

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	50 mm ²	Prąd znamionowy	150 A
--------------------	--------------------	-----------------	-------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------